

## Boîtiers pour bouches circulaires de pulsion ou extraction

## Boîtiers TVA

## Avantages

- Manchons de raccordement pour Comfotube
- Montage rapide et facile

## Numéros d'article


Raccord pour Comfotube	TVA 125
Comfotube 75 raccordement latéral	990 320 702
Comfotube 90 raccordement latéral	990 320 700
Comfotube 90 raccordement arrière	990 320 701

## Spécifications TVA


Boîtier TVA pour bouches circulaires de pulsion ou extraction. Utilisé pour raccorder le Comfotube au moyen de manchons de raccordement. La hauteur de sortie du boîtier au niveau du plafond/mur est réglable par une molette accessible directement depuis l'intérieur du boîtier TVA.

## Dimensions

Diamètre connection	Hauteur	Largeur	Diamètre raccordement
Comfotube 90 mm	164	165	125 - raccordement latéral
Comfotube 90 mm	203,70	125	125 - raccordement arrière
Comfotube 75 mm	164	165	125 - raccordement latéral



Zehnder TVA - Raccordement latéral



Zehnder TVA - Raccordement arrière

